
 <p style="text-align: center;"><本件物件 5></p>	 <p style="text-align: center;">I.fax「Ring」 <G&G 社商品③></p>
<p>《基本的構成態様》</p> <ol style="list-style-type: none"> ①全体が球面体の一部を平面によって切り取った透光性を有する曲面体の中心点を囲む透明色の小円形である「中央部」 ②上記曲面体の最外縁を略一定幅の細幅帯状に透明色で縁取る「縁部」 ③縁部の隣接内側において濃色で帯状に模様が施された「外周部」 ④外周部の内側において、<u>黒色一色の模様を有する「内周部」</u> 	<p>《基本的構成態様》</p> <ol style="list-style-type: none"> ①全体が球面体の一部を平面によって切り取った透光性を有する曲面体の中心点を囲む透明色の小円形である「中央部」 ②上記曲面体の最外縁を略一定幅の細幅帯状に透明色で縁取る「縁部」 ③縁部の隣接内側において濃色で帯状に模様が施された「外周部」 ④外周部の内側において、<u>黒色一色の模様を有する「内周部」</u>
<p>《具体的構成態様》</p> <p>(1) 外周部 a 太さ 縁部を除いた外周部の直径を a とし、外周部の黒色が濃い箇所の平均の太さを b とした場合、外周部の全体に占める割合 b/a は、<u>約 12% となる。加えて、外周部及び内周部は、黒く塗りつぶしたようにはっきりと輪郭付けられているので、外周部が太いとの印象が強く与えられる。</u></p>	<p>《具体的構成態様》</p> <p>(1) 外周部 a 太さ 縁部を除いた外周部の直径を m とし、外周部の黒色が濃い箇所の平均の太さを n とした場合、外周部の全体に占める割合 n/m は、<u>約 7% となる。内周部と外周部とが連結しており、共に黒色であるため、外周部の太さは、ある程度確保されている。しかし、内周部はドット状柄の集合体であるため、黒の色合いが薄く、しかも、内周部における線状柄が細い印象を受けるの</u></p>

商品比較表





<p>(2) 内周部</p> <p>a 模様</p> <p><u>内周部では、濃い黒色を有するアメーバー状柄が外周部から分離することなく、自然な状態で中央部に向かって約22個延びており、アメーバー状柄の先端部分は、尖ることなく丸みを帯びた形状で終端している。アメーバー状柄は、それぞれが涙の滴のような丸みを帯びた自然な形状をしている。</u></p> <p>b 濃さの印象</p> <p><u>アメーバー状柄は、黒色で塗りつぶすようにはっきりと輪郭付けられており、内周部に占める黒色の割合は、相当多く、内周部においては、全体的に濃い黒色であるとの印象を与える。</u></p>	<p><u>で、実際の割合に比べて、外周部の太さはそれほど太くないという印象を与える。</u></p> <p>(2) 内周部</p> <p>a 模様</p> <p><u>内周部は、ドット状の細長三角形模様が外周部から延び出て、中央部に向かって約27個延びている。細長三角形模様の先端部分は、ほとんどが1ドット（1つの点模様）で終端するように、尖ったような形状で終端している。</u></p> <p>b 濃さの印象</p> <p><u>外周部は黒く濃く色づけされているのに比べて、細長三角形模様は、ドット状柄によって構成されているので、内周部は、全体に薄く模様付けされているとの印象を与える。</u></p>
--	---

 <p style="text-align: center;"><本件物件 5></p>	 <p style="text-align: center;">BT II「Black」 <G&G 社商品④></p>
<p>《基本的構成態様》</p> <ol style="list-style-type: none"> ①全体が球面体の一部を平面によって切り取った透光性を有する曲面体の中心点を囲む透明色の小円形である「中央部」 ②上記曲面体の最外縁を略一定幅の細幅帯状に透明色で縁取る「縁部」 ③縁部の隣接内側において濃色で帯状に模様が施された「外周部」 ④外周部の内側において、<u>黒色一色の模様</u>を有する「内周部」 	<p>《基本的構成態様》</p> <ol style="list-style-type: none"> ①全体が球面体の一部を平面によって切り取った透光性を有する曲面体の中心点を囲む透明色の小円形である「中央部」 ②上記曲面体の最外縁を略一定幅の細幅帯状に透明色で縁取る「縁部」 ③縁部の隣接内側において濃色で帯状に模様が施された「外周部」 ④外周部の内側において、<u>黒色一色の模様</u>を有する「内周部」
<p>《具体的構成態様》</p> <p>(1) 外周部 a 太さ 縁部を除いた外周部の直径を a とし、外周部の黒色が濃い箇所の平均の太さを b とした場合、外周部の全体に占める割合 b/a は、<u>約 12% となる。</u> <u>加えて、外周部及び内周部は、黒く塗りつぶしたようにはっきりと輪郭付けられているので、外周部が太いとの印象が強く与えられる。</u></p>	<p>《具体的構成態様》</p> <p>(1) 外周部 a 太さ 縁部を除いた外周部の直径を m とし、外周部の黒色が濃い箇所の平均の太さを n とした場合、外周部の全体に占める割合 n/m は、<u>約 9% となる。</u> <u>本件物件 5 と比較すれば、外周部の太さは細い印象を与える。</u></p>



商品比較表

<p>(2) 内周部</p> <p>a 模様</p> <p>内周部では、濃い黒色を有するアメーバー状柄が外周部から分離することなく、自然な状態で中央部に向かって約22個延びており、アメーバー状柄の先端部分は、尖ることなく丸みを帯びた形状で終端している。<u>アメーバ状柄は、それぞれが涙の滴のような丸みを帯びた自然な形状をしている。</u></p> <p>b 濃さの印象</p> <p><u>アメーバー状柄は、黒色で塗りつぶすようにはっきりと輪郭付けられており、内周部に占める黒色の割合は、相当多く、内周部においては、全体的に濃い黒色であるとの印象を与える。</u></p>	<p>(2) 内周部</p> <p>a 模様</p> <p>内周部では、濃い黒色を有するアメーバー状柄が外周部から分離することなく、自然な状態で中央部に向かって約30個延びており、アメーバー状柄の先端部分は、尖ることなく丸みを帯びた形状で終端している。<u>ただし、各アメーバー状柄は、全体的に中心に向かって細く伸び進んでおり、本件物件5と比べて細長くスリムな印象を与える。アメーバー状柄からは、本件物件5のような涙の滴のような印象は受けない。</u></p> <p>b 濃さの印象</p> <p>外周部及び内周部は、黒く塗りつぶしたようにはっきりと輪郭付けられている。</p> <p><u>しかし、外周部及び内周部は、黒く塗りつぶしたようにはっきりと輪郭付けられているが、内周部に形成されているアメーバー状の模様が細長く形成されているので、本件物件5に比べて、黒色が密な印象を受けない。その結果、本件物件5と比べると、外周部が太いとの印象は弱まる。</u></p>
---	---

 <p data-bbox="398 752 570 786"><本件物件 6></p>	 <p data-bbox="953 752 1172 831">I.fax「Black」 <G&G 社商品②></p>
<p data-bbox="211 853 749 931">内周部の発色が<u>比較的濃いグレー色</u>である 以外は、本件物件 4 と同様である。</p>	<p data-bbox="791 853 1345 976">内周部の発色が<u>比較的薄いグレー色</u>である 以外は、I.fax「Brown」<G&G 社商品②>と同 様である。</p>
 <p data-bbox="398 1480 570 1514"><本件物件 6></p>	 <p data-bbox="953 1480 1172 1559">I.fax「Green」 <G&G 社商品②></p>
<p data-bbox="211 1581 749 1659">内周部の発色が<u>比較的濃いグレー色</u>である 以外は、本件物件 4 と同様である。</p>	<p data-bbox="791 1581 1345 1704">内周部の発色が<u>非常に薄いグレー色</u>である 以外は、I.fax「Brown」<G&G 社商品②>と同 様である。</p>

 <p data-bbox="404 752 573 786"><本件物件 6></p>	 <p data-bbox="937 703 1188 786">tutti Circle「GRAY」 BESCON 社商品</p>
<p data-bbox="216 801 749 884">内周部の発色が比較的濃いグレー色である 以外は、本件物件 4 と同様である。</p>	<p data-bbox="788 801 1329 931">内周部の発色が非常に薄いグレー色である 以外は、tutti Circle「BROWN」<BESCON 社商品>と同様である。</p>
 <p data-bbox="404 1435 573 1469"><本件物件 7></p>	 <p data-bbox="953 1384 1180 1467">I.fax「Blue Black」 <G&G 社商品②></p>
<p data-bbox="216 1485 749 1568">内周部の発色が比較的濃いブルー色である 以外は、本件物件 4 と同様である。</p>	<p data-bbox="788 1485 1345 1568">内周部の発色がブルー色である以外は、I.fax 「Brown」<G&G 社商品②>と同様である。</p>

商品比較表

 <p data-bbox="398 752 570 786"><本件物件 7></p>	 <p data-bbox="934 703 1188 736">tutti Circle「BLUE」</p> <p data-bbox="937 752 1188 786"><BESCON 社商品></p>
<p data-bbox="210 801 743 882">内周部の発色が比較的濃いブルー色である 以外は、本件物件 4 と同様である。</p>	<p data-bbox="785 801 1318 927">内周部の発色が非常に薄いスカイブルー色 である以外は、tutti Circle「BROWN」 <BESCON 社商品>と同様である。</p>